液晶显示控制器 ACOD

产品数据表



LINAK®
WE IMPROVE YOUR LIFE

内容

介绍 3
功能和选项 3
使用 4
订购示例 5
尺寸 6
标准版覆盖贴膜 7
通过霍尔传感器锁定 7
电缆 7

介绍



ACOD是一款基于力纳克OpenBus™平台开发的智能护理床控制装置，专为医院及养老院病床设计。其配备多达 25 个按键（含 7 个专用显示屏导航键），13 个 LED 指示灯及一块 2.4 英寸彩色 LCD 显示面板，可实现病床功能的全场景控制。ACOD 的核心优势如下：

- 通过锁定机制提升患者使用安全性与舒适度，同时优化医护人员的操作效率。
- 清晰显示病床运行状态，便于医护人员实时监控。
- 在病床调节过程中实时显示角度与高度参数。
- 通过导航按键在 2.4 英寸彩屏上直观呈现称重数据。
- 支持通过显示屏与导航键配置离床监测参数。

注意事项

请注意，称重与离床监测功能需搭配 Scale/Quad Load Cell Interface 2（QLCI2）接口模块使用。

功能和选项

外壳颜色:	浅灰色（RAL 7035）
防护等级:	IPX6
按键数量:	最多25个
按键类型:	触控开关
是否带磁吸锁:	是（通过霍尔传感器激活）
LED 指示灯:	最多13个LED指示灯: 主电源指示灯（橙色）x1 充电指示灯（橙色）x1 电池电量指示灯（橙色）x3 床底灯指示灯（橙色）x1 其他功能锁定指示灯（橙色）
显示面板:	2.4英寸彩色LCD显示屏
分辨率:	240x320
屏幕尺寸:	42.72 mm (宽) x 60.26 mm (高) X 3.00 mm (厚)
覆盖贴膜:	标准款或定制款
外形尺寸:	224.0 mm (宽) x 152.8 mm (高) x 61.6 mm (厚)，带 Ø32挂钩 224.0 mm (宽) x 152.8 mm (高) x 73.0 mm (厚)，带 Ø42 挂钩 224.0 mm (宽) x 152.8 mm (高) x 29.0 mm (厚)，不带挂钩
安装方式:	通过可更换挂钩安装，挂钩尺寸：Ø32和Ø42

电缆:	可更换电缆
背光功能:	键盘及显示屏具备背光
支持语言:	• 英语 • 德语 • 丹麦语 • 法语 • 西班牙语 • 葡萄牙语 • 中文(简体与繁体) • 波兰语

可根据客户需求定制覆盖贴膜。如需进行此操作,请参阅文件《sales backup》第9.35章的覆盖贴膜设计指南。

使用

运行温度:	+5 °C 至 +40 °C
存储温度:	-10 °C 至 +50 °C
相对湿度:	20% 至 80%(无冷凝)
气压:	700 至 1060 hPa
海拔高度:	最高 3000 m
可燃性级别:	UL94V-2
认证(申请中):	IEC60601-1 IEC60601-1-2 ANSI/AAMI ES60601-1 CAN/CSA-22.2 No 60601-1

订购示例


	ACOD	
功能类型:	01	**01** = 功能 01 (24个按键和12个LED灯) **02** = 功能 02 (22个按键和11个LED灯)
IP防护等级:	6	**6** = IPX6
按键数量:	24	**24** = 24 个按键 **22** = 22 个按键
LED灯:	12	**12** = 12 个LED灯 **11** = 11 个LED灯
覆盖贴膜项目编号:	000	**000** = 覆盖贴膜项目编号的最后3位数字
安装方式:	1	**0** = 无挂钩式安装 **1** = 挂钩式安装 Φ32 **2** = 挂钩式安装 Φ42
外壳颜色:	+	**+** = 浅灰色（RAL7035）
未使用:	0	**0** = 无
未使用:	0	**0** = 无
未使用:	0	**0** = 无
未使用:	0	**0** = 无
未使用:	0	**0** = 无
未使用:	0	**0** = 无
未使用:	0	**0** = 无
电缆颜色:	2	**0** = 无电缆 **2** = 灰色（RAL 7035）
插头类型:	D	**0** = 无电缆 **D** = Modular 10 针
电缆材质:	1	**0** = 无电缆 **1** = PU
电缆类型:	C	**0** = 无电缆 **C** = 卷线
未使用:	0	**0** = 无
未使用:	0	**0** = 无
未使用:	0	**0** = 无


所选产品编号: ACOD01624120001+00000002D1C000


尺寸

所有的尺寸单位均为 mm










图纸编号: 1093W4001


标准版覆盖贴膜

22 个按键



00ACOD2211001

24 个按键



00ACOD2412001

通过霍尔传感器锁定

通过将磁力钥匙放在霍尔传感器如下图的图标上，可以通过霍尔传感器锁定ACOD:




请务必订购 磁力钥匙:

磁力钥匙 - 订单号 0858008（RAL 7035 浅灰色）



电缆

ACOD装置采用可更换OpenBus™电缆，型号：1034w7002-0600（随设备附带）。



图纸编号: 1034w7002

Copyright © LINAK MA-M9-15 ACOD 001 2025.06

使用条款

力纳克致力于为用户提供最准确、最及时的产品信息。但是，用户须自行确定力纳克产品在特定条件下的适用性。
由于产品不断改进，力纳克产品可能出现频繁修改和变动。
力纳克保留修改、升级和变动的权利，恕不另行通知。故此，力纳克无法保证上述产品所印信息始终正确并与产品现行状态保持一致。

力纳克尽最大努力完成订单。然而，由于上述提及的原因，力纳克无法保证可随时提供任何特定的产品。对于在其网站、产品目录上展示或由力纳克、力纳克子公司或力纳克关联公司编写和制作的其它书面材料中列出的任何产品，力纳克保留停止销售的权力。所有销售活动均需遵守力纳克网站提供的《销售与交付标准条款》。
力纳克及力纳克标志均为力纳克公司的注册商标。保留所有权利。

LINAK®

WE IMPROVE YOUR LIFE