DESKLINE® IMPROVING ERGONOMICS HOMELINE® IMPROVING COMFORT



电池BA001

数据表

LINAK.COM/DESKLINE
LINAK.COM/HOMELINE

LINAK®
WE IMPROVE YOUR LIFE

BA001电池

力纳克研发的电池BA001可与各类DESKLINE®（办公系列）和HOMELINE®（家庭系列）系统协同工作。该电池非常适合在具有移动需求或在使用电源电缆时会造成阻碍的场景中使用，例如移动推车、躺椅等。

BA001是一款高性能锂离子电池，容量为2.5Ah。电池配有显示电量的LED灯条，在电量不足需要充电时将会发出警报声。BA001为紧凑型装置，配置了一个安装支架，便于固定及拆装电池。




特性：

- 结构紧凑，便于操作和安装
- BA001配备高质量、可充电的锂离子电池
- 需要充电时发出电池警报（声）
- 电池充电指示灯（LED灯条）显示电量
- 热开关保护，过流保护
- 颜色：黑色
- 电池容量：2.5 Ah / 60 Wh
- 额定电压：24 V DC
- 放电电流：最高9 A
- 最高充电电压：40 V DC
- 充电电流：0.5 A
- 重量：600 g
- 配备的安装支架，方便充电时进行安装/拆卸

使用：


- 环境温度：5至40°C
- 存储温度：0至45°C
- 兼容基于CBD6S（软件版本1.37及以上）的DESKLINE®（办公系列）系统和CBH高级版HOMELINE®（家庭系列）系统
- 获得以下认证：
  - EN 62133（电池安全测试）
  - UL 1642（锂电池，标准测试）
  - UN 38.3（锂电池运输）
  - UL 2054（家用和商用电池）
  - EN 60335-1，CBH高级版

BA001 尺寸



六边形（M6螺母）

电池安装支架



Copyright © LINAK MA M9-15-BA001 002-2026.08

使用条款

用户须自行确定力纳克产品在特定条件下的适用性。力纳克致力于提供精确的最新产品信息。
但是，由于力纳克持续地对产品进行改进，力纳克产品可能会在未预先通告的情况下频繁更改和变更。故此，力纳克无法保证上述有关其产品的信息处于正确且现行的状态。
虽然力纳克会尽最大努力满足订单要求，但出于上述原因，力纳克无法保证任何特定产品的可交付性。故此，力纳克保留停止销售在其网站上展示、产品目录上或由力纳克编写的其它书面材料中列出的任何产品的权力。
所有销售活动均需遵守《力纳克销售与交付标准条款》。若要此条款的文件副本，请联系力纳克。