MEDLINE® IMPROVING EFFICIENCY CARELINE® IMPROVING EFFICIENCY



OPENBUS™迷你型护士控制器——ACOM

产品数据表

LINAK®
WE IMPROVE YOUR LIFE

ACOM

对于患者体位需要医务人员进行调控的医院和疗养院来说，ACOM病床控制器是个理想的不二之选。ACOM是一款OpenBus控制器，具有众多的优点，比如：

- 它是一种具有锁定功能的选择性病床控制器，可提升患者安全性和舒适度，同时提高护理人员的工作效率。
- 多达13个的直观操控按钮和7个LED指示灯，可全面控制病床。
- 在紧急情况下，可轻松启用关键的定位功能并将病床调整到正确的位置。




功能和选项


- 可控制多达4个推杆的手控器
- 外壳颜色：浅灰色，RAL 7035
- 外壳塑料类型：V2
- 防护级别：IPX6
- 按钮数量：13个
- LED指示灯：7个LED
- 指示电池正在充电的LED（橙色）
- 指示锁定功能的LED（橙色）
- 指示电源的LED（橙色）
- 外形尺寸：166.0毫米×102.9毫米
- 面板：标准
- 电缆：固定卷线
- 按钮类型：触摸式开关
- 附件：通过挂钩（Φ32毫米）安装

用法

- 运行温度：+ 5° C至+ 40° C
- 储存温度：-10° C至+ 50° C
- 相对湿度：在+ 30° C时20%到80%，无凝结
- 气压：700至1060 hPa
- 认证：IEC 60601-1版本3.1（2012）
- IEC 60601-1-6：2010 + A1：2013
- 兼容性：兼容力纳克 OpenBus™控制盒，CO系列控制盒

尺寸图






图纸编号： 1025w4001-A


ACOM

订购示例



ACOM
功能类型：
V
V = Openbus
功能：
0
0 = 最多 13 个按钮
IP 级别：
6
6 = IPX6
按钮数量：
12
12 = 12 个按钮
13 = 13 个按钮
面板产品编号：
00
00 = 面板产品编号的最后 2 位数字
安装：
1
1 = 尺寸为 32mm 的挂钩
控制盒颜色：
+
+ = 浅灰色，RAL7035
电缆类型：
1
1 = 采用模块化插座插头 RAL7035 的 5 芯卷线
电缆材料：
1
1 = PU
电缆长度：
0500
0500 = 500mm（1500mm 直电缆 + 500mm 盘绕电缆 + 150mm 直电缆）
所选择的产品的编号：
ACOMV0612001 + 110500

ACOM 面板


产品编号：00ACOM1200



产品编号：00ACOM1300



系统概述



Copyright . LINAK 2018.02. MA-M9-15-ACOM002

使用条款

用户有责任确定力纳克产品在特定应用中的适用性。力纳克非常谨慎地提供有关其产品的最新信息。然而，为了实现持续发展，力纳克可能会经常在不事先通知的情况下对其产品进行改造和更改。因此，力纳克不能保证其产品信息的正确性和真实性。

虽然力纳克会尽最大努力来交付订单，但由于上述原因，力纳克不能保证任何特定产品的可获得性。因此，力纳克保留停止销售在其网站上展示的任何产品，或列入其目录或由力纳克编制的其他书面材料的权利。

所有力纳克产品的销售均受《力纳克销售和交付标准条款》的约束。要获取本条款的副本，请联系力纳克。

欲查看安装说明和使用指南，请参阅相关用户手册。