DESKLINE®
IMPROVING ERGONOMICS



DL1A
产品数据表

LINAK®
WE IMPROVE YOUR LIFE

LINAK.CN/DESKLINE

DL1A

DESKLINE®（办公系列）DL1A为DL1升降柱的加强版本。DL1A是一款功能强大且性能稳定的升降柱，提升能力强大。所有这些特色，让DL1A 可以成为（行业内和技术工作站内）多款重型办公桌应用的完美之选。

DL1A升降柱可与DESKLINE® 控制盒兼容，确保系统具有广泛的编程和配置方案，同时，这种基于即插即用原则的解决方案也非常的简单易用。此外，系统的待机功率消耗非常低，仅为0.1W。



特点：

- 设计紧凑，导向装置和推杆功能集成于一个单元
- 最大推力：1600 N（每根桌腿）
- 最大速度：43 mm/s
- 标准安装尺寸：645 mm、445 mm 或 345 mm
- 标准行程长度：500 mm、300 mm 或 200 mm
- 颜色：黑色粉末喷涂外管（RAL 9005），内管镀锌，电机外壳为黑色；或所有部件为黑色（RAL 9005），或外管为灰色（RAL 9006），内管镀锌，电机外壳为黑色。
- 安静，平稳
- 使用独立的 DESKLINE® 电机电缆，可将 DL1A 上的短电缆用于连接
- 带或不带横杆安装支架
- 升降柱尺寸：50 x 80 mm
- 电机外壳尺寸：187 x 97 x 70 mm
- 由控制盒操控软启动和停止

使用：

- 单驱动或并行驱动
- 工作占空比：10% ~ 每小时 6 分钟或满载时连续使用 2 分钟
- 环境温度：+5°~+40 °C
- 兼容 DESKLINE® 控制盒和所有 DESKLINE® 控制器
- 通过 EN 60335-1 认证
- 通过 UL 962 认证
- 存储和运输温度：-20°~+70°C


技术规格：


类型	最大推力 [N]/ 每个DL1A	空载速度 （mm/s）	工作占空比 （%）	螺距 （mm）
DL1A	1600	43	10	15

上述测量数据在与CBD4控制盒连接的情况下获得。

使用前需要配置系统。


DL1A 尺寸（mm）：






DL1A 速度曲线


2个升降柱同步驱动的速度曲线：



3个升降柱同步驱动速度曲线：



4个升降柱同步驱动速度曲线：



DL1A
订购示例：

DL1A 5 0 1 A 0 0 500 645

安装尺寸：
645 = 645 mm
445 = 445 mm
345 = 345 mm

行程：
500 = 500 mm
300 = 300 mm
200 = 200 mm

电机类型： 0 = 标准

标准版： 0 = 标准

颜色：

	外观	内管	电机外壳
A	黑色	镀锌	黑色
B	黑色	黑色	黑色
C	灰色	镀锌	黑色

安装支架：
0 = 无
1 = 120 x 40 x 8毫米（带2个M8螺钉）

固定孔： 0 = 6 x M6

螺距： 5 = 15 mm

类型： DL1A

用于创建完全连接的DESKLINE®（办公系列）系统的所有电缆必须单独订购。我们提供一系列不同版本和长度的电缆。

获取更多有关订购号、电缆颜色和长度的信息，请联系当地的力纳克办事处。

Copyright © LINAK 2021.06 . MA M9-15

使用条款

用户须自行确定力纳克产品在特定条件下的适用性。力纳克致力于提供精确的最新产品信息。
但是，由于力纳克持续地对产品进行改进，力纳克产品可能会在未预先通告的情况下频繁更改和变更。因此，力纳克无法保证所述产品信息的正确性和真实性。虽然力纳克会尽最大努力满足订单要求，但出于上述原因，力纳克无法保证任何特定产品的可交付性。因此，力纳克保留停止销售网站或产品目录或其他力纳克书面材料所列之任何产品的权利。
所有销售活动都必须依据力纳克销售与交付标准条款的要求进行。若要相关的文件副本，请联系力纳克。