DESKLINE®

Gamme de produits



New

DESIGN AWARD 2026

reddot winner 2026

Gamme de colonnes élévatrices lauréate.

LINAK.FR/DESKLINE

LINAK®

WE IMPROVE YOUR LIFE

Meilleurs ensemble

Dès le début des années 1990, notre division LINAK® DESKLINE® a aidé à redéfinir les espaces de travail modernes en développant des systèmes électriques de réglage en hauteur pour les bureaux, postes benchs, supports image et son partout dans le monde.

Nous travaillons toujours en étroite collaboration avec les fabricants ou des architectes d'intérieur externes. Chez LINAK, nous savons que nous sommes meilleurs ensemble. Nous sommes fiers de vous accompagner à chaque étape du développement de solutions ergonomiques innovantes. Nous vous offrons un avantage concurrentiel pour améliorer le confort de l'utilisateur, accroître la valeur et la demande pour vos produits. Notre approche collaborative à l'égard des clients nouveaux et existants nous a valu une solide réputation de partenaire et de consultant dévoué et fiable, doté d'une vision et d'un savoir-faire étendus sur les applications, les tendances et le marché en général, et nous sommes heureux de partager tout cela avec vous.

Nous nous efforçons d'être plus qu'un "simple fournisseur", alors appelez-nous et rejoignez la famille LINAK aujourd'hui pour un avenir meilleur.
We Improve Your Life




Solutions complètes

Avec une large gamme de produits comprenant des colonnes élévatrices, des boîtiers de contrôle, des pupitres de commande, de multiples accessoires, ainsi que des châssis complets, la division LINAK® DESKLINE® offre une multitude d'options pour concevoir le système parfait de mobilier de travail ajustable.

Notre large gamme de produits est Plug & Play™, ce qui signifie que les produits sont faciles à intégrer, à assembler et à utiliser. De cette manière, presque tous les produits peuvent être combinés les uns avec les autres - ce qui donne une flexibilité totale pour les conceptions de meubles individuels.

Plug & Play™



Bureaux
Pages 42-45



Supports image et son
Pages 46-47



Postes de travail
Pages 48-49



Postes techniques
Pages 50-51



Consoles
Pages 52-53




Systèmes électriques flexibles

Par essence, tout système LINAK® DESKLINE® est composé d'une ou plusieurs colonnes élévatrices, d'un boîtier de contrôle et d'un pupitre de commande, qui sont tous connectés.

En outre, vous pouvez ajouter un châssis et des embases pour obtenir un système de bureau complet, ou ajouter divers accessoires.

Lorsque vous choisissez un système pour bureau électrique LINAK, vous avez l'assurance que tous les éléments fonctionnent de concert. C'est notre définition du Plug & Play™.



Caractéristiques standard


0,1 W standby power
La technologie LINAK ZERO™ maintient la consommation d'énergie en veille des bureaux et postes de travail ajustables à un niveau inférieur à 0,1 W. Lorsque LINAK a développé la technologie ZERO™ en 2010, elle a établi une nouvelle norme en matière de consommation en veille.

PVC free
LINAK reconnaît et adopte des alternatives aux matières PVC. En pratique, tous les produits LINAK pour les bureaux, les postes de travail et les applications similaires sont désormais exempts de PVC. Les fabricants peuvent ainsi concevoir des applications plus respectueuses de l'environnement.

Plug & Play
Les solutions LINAK facilitent l'assemblage des bureaux et postes de travail réglables, ce qui permet de gagner du temps et d'optimiser la logistique. Tous les éléments s'interconnectent et vous permettent d'utiliser le même boîtier de contrôle pour tous les moteurs LINAK. C'est le plug and play!



pour vos bureaux ajustables





Caractéristiques des colonnes

Couleurs:	Pour des conceptions vraiment uniques, nous proposons aussi des couleurs personnalisées
Types:	Plusieurs formes de profilés de colonnes sont disponibles : rondes, rectangulaires et carrées. Les colonnes élévatrices sont également disponibles en 2 ou 3 parties
PLUS	**DL PLUS:** Colonnes au design plus épuré avec des patins de guidage invisibles et l'absence de marques de poinçonnage sur les profilés
PIEZO	**Piezo:** Capteur anti-collision intégré
XL version	Une version extra-longue avec une course accrue, idéale pour les supports image et son
1200 N / 1600 N	Colonne élévatrice surpuissante pouvant fournir 1200 ou 1 600 N, idéale pour les postes de travail
Garnitures décoratives	Pour une esthétique optimisée sur les colonnes PLUS - disponible en noir, gris ou blanc
Support bench	Pour les solutions bench, choisissez une colonne avec un support dédié pour une intégration facile

Caractéristiques des systèmes

SetPack	Carton pré-emballé de deux colonnes élévatrices d'un pupitre de commande, d'un boîtier de contrôle et de câbles
Feet	Plusieurs types d'embases soigneusement conçues pour divers modèles de bureaux
FEET »CLICK-ON«	Montage rapide, facile et intuitif des embases, encliquetées sans aucun outil
KICK & CLICK	Structures sous plateaux astucieuses et intuitives pour un montage facile des colonnes DESKLIFT. Disponibles dans de nombreuses configurations pour 2 pieds, 3 pieds et solutions bench
DESK FRAME 5	Structure sous plateau robuste et simple avec assemblage à vis facile. Conçu pour les bureaux en T à deux pieds ou les configurations bench. **NEW!**

Un vaste éventail de fonctionnalités et d'options pour chaque gamme de produits et au niveau du système.

New EXPERIENCE™

Engineered to perform. Designed to last. And last. And last. And last. And last. And last ...

reddot winner 2026

DESIGN AWARD 2026



Colonnes EXPERIENCE™

Nouvelles attentes. Nouvelles normes

Conserver votre avantage concurrentiel dans le domaine des solutions de bureau est une affaire sérieuse. C'est pourquoi la gamme EXPERIENCE™ n'est pas seulement une mise à niveau. Il s'agit d'une toute nouvelle génération de colonnes élévatrices développées pour relever la barre en matière de performances et de responsabilité.

Conçues pour la performance

À l'extérieur, la colonne ressemble à la gamme précédente. À l'intérieur, les technologies de moteur et de freins révolutionnaires de LINAK® offrent un nouveau standard de performance: une vitesse rapide de 80 mm/s, une capacité de charge de 800 N par colonne et une force de verrouillage auto de 1200 N – le tout de série.

Ces trois caractéristiques n'avaient jamais coexisté dans un même système. Associées à un niveau sonore agréable, toutes ces caractéristiques font des colonnes EXPERIENCE une solution qui repousse les limites des colonnes standard et relève le niveau des performances.





Conçues pour durer

Grâce à des choix de conception délibérés, EXPERIENCE™ consomme non seulement 30% d'énergie en moins pendant son fonctionnement, mais ne contient également pas de matières PVC et PFAS, reflétant notre engagement envers une utilisation responsable des matériaux.

La colonne EXPÉRIENCE est conçue pour durer. Outre les essais approfondis auxquels sont soumis tous les produits LINAK, elle est testée à hauteur de 25 000 cycles (chargement centralisé) et est accompagnée d'une garantie de 10 ans, témoignant de sa durabilité.

Conçues pour votre activité

Les colonnes EXPERIENCE sont conçues pour améliorer les performances et répondre à la demande croissante de solutions durables sur le marché, le tout à un prix compétitif.

Il ne s'agit pas seulement d'une mise à jour. Il s'agit d'une nouvelle génération de colonnes électriques conçues pour vous donner un avantage concurrentiel.

En bref, EXPERIENCE est conçue pour fonctionner durablement, ce qui en fait un choix idéal pour les bureaux électriques et les applications similaires.




Colonnes EXPERIENCE™

EXPERIENCE™ offre une vitesse de 80 mm/s, un effort de 800 N et une capacité d'autoblocage de 1200 N de série. Ces trois capacités n'avaient jamais coexisté dans un seul système. Offrant un son agréable et équilibré, la gamme EXPERIENCE dépasse la norme et place la barre plus haut en matière de performances.

En réponse aux enjeux environnementaux, elle est exempte de matières PVC et de PFAS, et consomme 30 % d'énergie en moins que la gamme standard en offrant des performances accrues. Notre boîtier de contrôle standard CBD6S embarque la technologie ZERO™, qui garantit une consommation inférieure à 0,1 W en veille.

La compatibilité avec tous les pupitres de commande et les accessoires DESKLINE® garantit une intégration Plug & Play™ d'EXPERIENCE.



Plug & Play™ | 0.1 W Standby power | 30% reduced power consumption | PVC free™ | PFAS free | 10 year warranty | 800 N load | 1200 N self-lock | 80 mm/s | 25000 cycles tested* *Centrally loaded | DL PLUS



DL5
EXPERIENCE™



DL6
EXPERIENCE™



DL10
EXPERIENCE™



DL11
EXPERIENCE™



DL18
EXPERIENCE™



DL19
EXPERIENCE™



DL20
EXPERIENCE™



DL21
EXPERIENCE™

reddot winner 2026

DESIGN AWARD 2026

interzum AWARD 2025 High Product Quality

Spécifications techniques des colonnes élévatrices EXPERIENCE™

Modèle	Vitesse (mm/s)	Effort maximal (N/col.)	Longueur de course (mm)	Hauteur fermée (mm)	Forme et taille (mm)	Profils	Options
DL5	80	800	500	645	50 x 80	2	Support bench SetPack Feet
DL6	80	800	650 665	560 518	50 x 80	3	Support bench Embase Click-on Version BIFMA SetPack Feet PIEZO
DL10	80	800	500	645	Ø70	2	Garnitures décoratives SetPack Feet
DL11	80	800	635 650 665	575 560 518	Ø70	3	Garnitures décoratives Embase Click-on Version BIFMA SetPack Feet PIEZO
DL18	80	800	500	645	70 x 70	2	Support bench Garnitures décoratives SetPack Feet
DL19	80	800	650 665	560 518	70 x 70	3	Support bench Garnitures décoratives Embase Click-on Version BIFMA SetPack Feet PIEZO
DL20	80	800	500	645	60 x 90	2	Support bench Garnitures décoratives
DL21	80	800	650 665	560 518	60 x 90	3	Support bench Garnitures décoratives Embase Click-on Version BIFMA PIEZO

Vous recherchez un châssis complet?

Toutes les colonnes à moteur déporté sont compatibles avec les différentes structures et embases. Plug & Play™

Découvrez nos systèmes de châssis complets aux pages 30-31



RAL COLOURS


Les couleurs standard sont le blanc, le gris et le noir.
- mais toutes les couleurs classiques RAL sont possibles.

Colonnes standard

Si vous avez besoin de colonnes élévatrices réellement faciles à intégrer dans plusieurs modèles de bureau, un système LINAK® avec colonnes avec moteur déporté est ce qu'il vous faut.

Notre large gamme est réputée pour sa haute qualité, sa stabilité et son haut degré de personnalisation. Elles sont disponibles dans un grand nombre de modèles et avec diverses caractéristiques.

La cartérisation compacte et uniforme du moteur est quasiment invisible sous le plateau.



Plug & Play

0,1 W Standby power

PVC free

5 year warranty

800 N load

800 N self-lock

38 mm/s

					
DL5	**DL6**	**DL8**	**DL9**	**DL10**	**DL11**

					
DL15	**DL16**	**DL18**	**DL19**	**DL20**	**DL21**

RAL COLOURS

Les couleurs standard sont le blanc, le gris et le noir.
- mais toutes les couleurs classiques RAL sont possibles.

Spécifications techniques des colonnes élévatrices standard


Modèle	Vitesse (mm/s)	Effort maximal (N/col.)	Longueur de course (mm)	Hauteur fermée (mm)	Forme et taille (mm)	Profils	Options
DL5	38	800	500	645	 50 x 80	 2	Support bench SetPack Feet PLUS
DL6	38	800	650 665	560 518	 50 x 80	 3	Version 1200 N Support bench Embase Click-on Version BIFMA SetPack Feet PIEZO PLUS
DL8	38	800	500	645	 Ø63.5	 2	Conception inversée
DL9	38	800	650	560	 Ø70	 3	Conception inversée Version XL PIEZO
DL10	38	800	500	645	 Ø70	 2	Garnitures décoratives SetPack Feet PLUS
DL11	38	800	635 650 665	575 560 518	 Ø70	 3	Garnitures décoratives Embase Click-on Version BIFMA SetPack Feet PLUS PIEZO
DL15	38	800	500	645	 43.5 x 73.5	 2	Conception inversée SetPack
DL16	38	800	650	560	 50 x 80	 3	Conception inversée Version XL SetPack PIEZO
DL18	38	800	500	645	 70 x 70	 2	Support bench Garnitures décoratives SetPack Feet PLUS
DL19	38	800	650 665	560 518	 70 x 70	 3	Version 1200 N Support bench Garnitures décoratives Embase Click-on Version BIFMA SetPack Feet PLUS PIEZO
DL20	38	800	500	645	 60 x 90	 2	Support bench Garnitures décoratives PLUS
DL21	38	800	650 665	560 518	 60 x 90	 3	Support bench Garnitures décoratives Embase Click-on Version BIFMA PIEZO PLUS

Colonnes à moteur déporté IC

Un bureau bi-piétement simple peut utiliser des colonnes à moteur déporté avec Contrôleur Intégré (IC). Dans ce système, le boîtier de contrôle est intégré dans la colonne et l'alimentation électrique est assurée par un module d'alimentation à découpage externe (SMPS).

Le système IC comprend deux colonnes élévatrices: une colonne principale avec contrôleur intégré et une unité suiveuse.

Ajoutez un pupitre de commande et l'unité SMPS et vous obtenez un système complet de bureau bi-piétement.



Plug & Play™

0,1 W Standby power™

PVC free™


5 year warranty

500 / 700 N load

500 / 700 N self-lock

38 mm/s

					
DL5 IC	**DL6 IC**	**DL8 IC**	**DL9 IC**	**DL10 IC**	**DL11 IC**

					
DL15 IC	**DL16 IC**	**DL18 IC**	**DL19 IC**	**DL20 IC**	**DL21 IC**

RAL COLOURS

Les couleurs standard sont le blanc, le gris et le noir.
- mais toutes les couleurs classiques RAL sont possibles.

Spécifications techniques des colonnes élévatrices IC


Modèle	Vitesse (mm/s)	Effort maximal (N/col.)	Longueur de course (mm)	Hauteur fermée (mm)	Forme et taille (mm)	Profils	Options
DL5 IC	38	500	500	645	 50 x 80	 2	Support bench SetPack Feet PLUS
DL6 IC	38	700	650 665	560 518	 50 x 80	 3	Support bench Embase Click-on Version BIFMA SetPack Feet PLUS
DL8 IC	38	500	500	645	 Ø63.5	 2	Conception inversée
DL9 IC	38	700	650	560	 Ø70	 3	Conception inversée
DL10 IC	38	500	500	645	 Ø70	 2	Garnitures décoratives Embase Click-on SetPack Feet PLUS
DL11 IC	38	700	650 665	560 518	 Ø70	 3	Garnitures décoratives Embase Click-on Version BIFMA SetPack Feet PLUS
DL15 IC	38	500	500	645	 43.5 x 73.5	 2	Conception inversée SetPack
DL16 IC	38	700	650	560	 50 x 80	 3	Conception inversée Version BIFMA SetPack
DL18 IC	38	500	500	645	 70 x 70	 2	Support bench Garnitures décoratives SetPack Feet PLUS
DL19 IC	38	700	650 665	560 518	 70 x 70	 3	Support bench Garnitures décoratives Embase Click-on Version BIFMA Feet PLUS
DL20 IC	38	500	500	645	 60 x 90	 2	Support bench Garnitures décoratives PLUS
DL21 IC	38	700	650 665	560 518	 60 x 90	 3	Support bench Garnitures décoratives Embase Click-on Version BIFMA PLUS

Colonnes en ligne


Si vous recherchez des colonnes télescopiques au design épuré sans moteur déporté, le système de colonne en ligne LINAK® est ce qu'il vous faut.

Les colonnes électriques en ligne sont disponibles avec un profil rectangulaire, carré, elliptique ou rond et dans la couleur souhaitée - choisissez parmi les versions standard noir, gris ou blanc - ou définissez votre propre couleur.

Notre gamme de colonnes en ligne est réputée pour sa qualité, sa stabilité et son haut degré de personnalisation.



Plug & Play | 0.1 W Standby power | PVC free | 5 year warranty | 700 N load | 700 N self-lock | 38 mm/s

			
DL4S	**DL12**	**DL14**	**DL17**

Spécifications techniques des colonnes élévatrices en ligne

Modèle	Vitesse (mm/s)	Effort maximal (N/col.)	Longueur de course (mm)	Hauteur fermée (mm)	Forme et taille (mm)	Profils	Options
DL4S	38	700	675	560	58 x 109.5	3	
DL12	38	700	660	518 545	60 x 100	3	Version XL Version BIFMA PIEZO
DL14	38	700	660	525 518 545	Ø70	3	Garnitures décoratives Version BIFMA Feet PIEZO PLUS
DL17	38	700	660	518 545	70 x 70	3	Support bench Garnitures décoratives Version BIFMA Feet PIEZO



Les couleurs standard sont le blanc, le gris et le noir.
- mais toutes les couleurs classiques RAL sont possibles.


Sublimez votre design avec l'option DL PLUS™

Le minimalisme étant au cœur de la création des bureaux réglables ou du mobilier de salles de réunion, LINAK propose une option optimisée pour colonnes élévatrices.

Nous l'appelons **DL PLUS™**

Il s'agit de colonnes télescopiques LINAK® avec des patins de guidage invisibles qui rendent les profilés des colonnes plus lisses et immaculés. Ceci afin de permettre à vos designers de répondre aux exigences de vos clients.

DL PLUS est disponible de série pour **EXPERIENCE™** et en option pour la gamme **Standard** et les systèmes **IC**.



DL5 PLUS **DL5 EXPERIENCE™**	**DL6 PLUS** **DL6 EXPERIENCE™**	**DL10 PLUS** **DL10 EXPERIENCE™**	**DL11 PLUS** **DL11 EXPERIENCE™**

DL18 PLUS **DL18 EXPERIENCE™**	**DL19 PLUS** **DL19 EXPERIENCE™**	**DL20 PLUS** **DL20 EXPERIENCE™**	**DL21 PLUS** **DL21 EXPERIENCE™**

Choisissez le système idéal pour votre application

Comparez les principales caractéristiques de nos trois systèmes électriques – EXPERIENCE™, Standard et IC – afin d'identifier celui qui convient le mieux à votre application/projet.



Caractéristiques	Système		
	EXPERIENCE™	Standard	DESKLIFT™ IC
Vitesse (mm/s)	80	38	38
Effort (N)	800	800	700
Autoblocage (N)	1200	800	700
Niveau sonore	Faible	Faible	Faible
PVC-free	Oui	Oui	Oui
Réduction de la consommation en fonctionnement	30%	Référence	-
Consommation en veille (ZERO™)	0,1 W (ZERO™)	0,1 W (ZERO™)	0,1 W (ZERO™)
Garantie (années) (Système complet)	10 ans	5 ans	5 ans
DL PLUS: Colonnes au design optimisé	Standard	En option	En option
Plug & Play	Oui	Oui	Oui
Rétrocompatibilté	Oui	Oui	Oui
Compatibilité avec le boîtier de contrôle CBD6S	Oui	Oui	Non
Compatibilité avec tous les pupitres de commande	Oui	Oui	Oui

STANDARD EXPERIENCE IC

Boîtiers de contrôle

Le boîtier de contrôle CBD6S combine un savoir-faire technique éprouvé avec de nouvelles fonctionnalités uniques dans un module compact de haute technologie. Il peut fonctionner avec l'ensemble de la gamme DESKLINE®. Avec un poids inférieur à 400 g et une hauteur de 38 mm, il s'avère très facile d'installation. Il possède également au dessous des rainures permettant de faciliter le passage et la dissimulation des câbles.

Tous nos modèles sont PVC-Free™ et embarquent la technologie LINAK® ZERO™ qui garantit une consommation en veille extrêmement faible.

En option, le 300 W est disponible dans une version conforme à la norme IT AV EN 62368.



PFAS free | PVC free | Plug & Play | 0.1 W Standby power

Voir la vidéo

CBD6S 200 W	CBD6S 300 W
· 120 V ou 230 V · Jusqu'à 2 canaux en parallèle · Compact, léger · Gestion intuitive des câbles · Port accessoires basse tension	· 100 V à 240 V (universel) · Jusqu'à 4 canaux en parallèle · Deux ports pour divers accessoires basse tension · Gestion intuitive des câbles · Norme IT AV standard (option)







Switch Mode Power Supply

Pour les systèmes DL IC, LINAK propose plusieurs modules d'alimentation à découpage (SMPS).
Disponibles en version 230 V (SMPS001) ou 120 V (SMPS002). Pour plus de puissance, utilisez le module universel (SMPS006) ou, pour l'Amérique du Nord et le Japon, le SMPS007 (120 V).

PVC free | Plug & Play | 0.1 W Standby power | DESKLIFT™ IC

			
SMPS001	**SMPS002**	**SMPS006**	**SMPS007**
· 230 V · Consommation en veille de seulement 0,1 W	· 120 V · Consommation en veille de seulement 0,1 W	· 100 V à 240 V (universel) · Consommation en veille de seulement 0,1 W · Peut être utilisé comme chargeur pour la batterie BA001 · Support (en option)	· 120 V · Consommation en veille de seulement 0,1 W · Peut être utilisé comme chargeur pour la batterie BA001 · Support (en option)

Batterie BA001
Une batterie est très utile dans les applications telles que les chariots ou les podiums mobiles, les supports image et son, où un câble d'alimentation serait encombrant.
· Alarme sonore si une recharge de la BA001 est requise · Indicateur de charge (témoins LED) · Capacité 2,15 Ah / 52 Wh · Tension nominale 24 V · Support pour montage/démontage facile



PVC free | Plug & Play | 0.1 W Standby power



Desk panels

Tous les pupitres de commande LINAK® sont conçus pour être intuitifs et simples d'installation/intégration. Notre large gamme offre de nombreuses options: des modèles basiques avec monte et baisse aux pupitres avancés avec afficheur, positions favorites et connectivité Bluetooth®, vous permettant de vous connecter à une application.

Nos pupitres permettent de différencier votre gamme de produits. Choisissez le pupitre de commande qui vous convient, branchez-le et votre système sera fonctionnel immédiatement.

Voir la vidéo




GERMAN INNOVATION AWARD '25 SPECIAL
DESIGN AWARD 2024
reddot winner 2023

DPI1C	DPI1K
· Haut/bas via inclinaison · Capteur anti-collision intégré · Afficheur · Compatible avec Desk Connect™ App · 4 positions préférées · Verrouillage · Rappel assis-debout · Design épuré	· Haut/bas via inclinaison · Capteur anti-collision intégré · Design épuré

Expérience utilisateur simple
L'utilisateur peut apprendre facilement l'utilisation des fonctions intelligentes de son pupitre. Tous les pupitres **DPG** et **DPI** sont munis d'un autocollant décollable contenant un lien vers: **LINAK.FR**/DESKSTART

Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de cette marque par LINAK® s'effectue sous licence.
Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

		 ● ○	 ● ○
DPA	**DPB**	**DPT**	**DPH**
· Pupitre compact · Fonction monte et baisse · Façade ajustable	· Pupitre compact · Fonction monte et baisse · Façade incurvée · Montage possible dans un tiroir	· Technologie tactile · 3 positions préférées · Afficheur · Intégration dans plateau · Verrouillage · Version noire ou blanche	· Compact et discret · Intégration dans plateau · Version noire ou blanche

 ● ○	 ● ○	NEW! 	
DPF avec afficheur	**DPF**	**DPF avec anti-collision**	**DP1CS**
· Commande moderne · Afficheur · Plusieurs versions · Support séparé · 3 positions préférées (opt.) · Version noire ou blanche	· Pupitre moderne · Plusieurs versions · Support séparé · 3 positions préférées (opt.) · Version noire ou blanche	· Pupitre moderne · Plusieurs versions · Support séparé · 3 positions préférées (opt.) · Version noire ou blanche	· Pupitre classique · Afficheur · 3 positions préférées

			reddot design award winner 2018
DPG1C	**DPG1M**	**DPG1K**	
· Haut/bas via inclinaison · Afficheur · Rappel assis-debout · 4 positions préférées · Compatible avec Desk Control™ App	· Haut/bas via inclinaison · Témoin LED · Rappel assis-debout · 2 positions préférées · Compatible avec Desk Control™ App	· Haut/bas via inclinaison	

Expérience utilisateur simple
L'utilisateur peut apprendre facilement l'utilisation des fonctions intelligentes de son pupitre. Tous les pupitres **DPG** et **DPI** sont munis d'un autocollant décollable contenant un lien vers: **LINAK.FR**/DESKSTART



Pupitres personnalisés

Nous proposons de nombreuses possibilités d'ajouter votre logo ou celui de votre client, et même les couleurs de votre entreprise. Cette option de personnalisation est disponible pour différents modèles. Laissez-vous inspirer ci-dessous et demandez à votre interlocuteur LINAK® de vous présenter d'autres options.



DPI1C
Logo digital sur l'afficheur



DPG1C
Logo digital sur l'afficheur



DPG1K
Logo imprimé sur le pupitre



DPF
Logo imprimé sur le pupitre



DPH
Logo imprimé sur le pupitre







Desk Connect™ App



L'application LINAK Desk Connect™ fournit un outil complet pour améliorer l'expérience utilisateur avec un bureau électrique assis-debout. Conçue pour promouvoir un mode de vie plus sain, l'application aide les utilisateurs à prendre de bonnes habitudes en leur rappelant d'alterner entre la position assise et debout tout au long de la journée de travail.

Avec l'application Desk Connect™, les utilisateurs peuvent facilement configurer et personnaliser leur bureau, notamment en définissant leurs positions assise et debout préférées, en activant le mode impulsionnel, en recevant des rappels pour se lever, en activant la fonction de verrouillage et en réglant le bureau.

L'application garantit une prise en main facile et intuitive et est compatible avec les pupitres de commande DPG et DPI ainsi qu'avec les modules BLE2LIN.

Disponible pour les terminaux iOS et Android, l'application Desk Connect™ offre une expérience d'utilisation du bureau fluide et personnalisée, aidant les utilisateurs à changer leurs habitudes de position assise prolongée et souvent malsaine.

Desk Connect™ App

- Montée/descente
- Affichage de la hauteur
- Jusqu'à 4 positions mémorisées
- Rappels assis-debout
- Activation du fonctionnement impulsionnel (si pris en charge par les produits connectés)
- Possibilité d'activation du verrouillage (DPi)
- Connexion via Technologie Bluetooth® Low Energy
- Disponible pour terminaux iOS et Android

Download on the App Store | GET IT ON Google Play

Desk Connect App est compatible avec les pupitres de commande DPG et DPI mais aussi le module BLE2LIN.



DPG1C



DPG1M



BLE2LIN



DPI1C

Embases

Complétez votre design de bureau

Les DL Feet constituent une large gamme d'embases compatibles avec diverses colonnes télescopiques électriques aux profilés rectangulaires, carrés ou ronds.

Les DL Feet sont disponibles en deux longueurs (560 mm et 710 mm) et en trois couleurs (noir, gris et blanc). Vous avez le choix entre un montage sur le dessus ou un montage encastré, ou encore la version à encliqueter. Une installation rapide et intuitive.

Avec un design discret, les embases DL Feet sont idéales pour toutes les solutions LINAK® Desk Frame.

DL Feet

- Pour bureaux en T et C
- 2 longueurs - 3 couleurs
- Options de montage: sur le dessus, encastré, ou clipsable







Voir la vidéo

Longueurs disponibles:


710 mm

560 mm




Couleurs disponibles:


Options de montage



Montage simple



Pour un bureau plus bas



Montage rapide et intuitif

Solutions anti-collision

Ajoutez une solution anti-collision à votre système et évitez que votre bureau électrique ajustable ne subisse des dommages matériels en cas de collision avec un objet solide.

LINAK® propose différentes solutions : le LINAK® Desk Sensor™ 1 (DS1), le LINAK® PIEZO™ et la gamme de pupitres de commande DPI et DPF avec capteur anti-collision intégré.

Ajoutez l'un ou l'autre à votre bureau ou bien même combinez-les!

Pupitres de commande DPI avec capteur anti-collision intégré


Conception épurée, utilisation intuitive et capteur anti-collision intégré, le tout dans un seul pupitre. Les gammes LINAK Desk Panel DPI et DPFpour les bureaux électriques assis-debout élève l'innovation et la protection du bureau au niveau supérieur.












Desk Sensor™ 1 (DS1)

Petit module anti-collision externe enfichable basé sur la technologie gyroscopique. Ajoutez-le aux systèmes standard (via un boîtier de contrôle) ou aux systèmes DL IC (contrôleur intégré) à l'aide d'un répartiteur en T et d'un câble série.

- Réagit aux collisions avec des objets souples ou durs
- Petit module simple à brancher, pas de montage supplémentaire
- Compatible avec tous les systèmes pour bureaux LINAK®





PIEZO™

Le système anti-collision PIEZO est un capteur intégré dans la colonne élévatrice qui ne nécessite aucune installation supplémentaire. La plupart des colonnes en 3 parties sont équipées de série ou en option.





Desk Sensor™ 1 (DS1) + PIEZO™

Combinez DS1 et PIEZO afin d'obtenir une protection encore plus sensible contre les collisions de votre bureau. Le DS1 réagit aux changements d'angle, ce qui le rend très sensible sur les bords du plateau, tandis que PIEZO réagit aux aux variations de charge, ce qui le rend sensible (aux obstacles) à proximité de la colonne électrique.







Chargeur USB Desk2Device

Rechargez n'importe quel appareil USB directement depuis votre bureau assis-debout. Réduisez l'encombrement des câbles et bénéficiez d'un meilleur accès à l'alimentation grâce au chargeur USB LINAK® Desk2Device.

Comme il est alimenté directement par le boîtier de contrôle CBD6S, aucune prise de courant supplémentaire n'est nécessaire pour ce chargeur rapide et intelligent.

Best of NeoCon 2022 Gold



Chargeur USB Desk2Device

- 2 ports USB-C
- 1 port USB-A
- Fonctionne avec presque tous les dispositifs USB
- Chargement rapide et intelligent



Solutions de châssis

Les Desk Frames de LINAK (DF) sont des systèmes de châssis complets qui offrent aux fabricants de bureaux électriques réglables en hauteur un moyen rapide, éprouvé et fiable de commercialiser leurs produits. Des solutions simples et épurées à deux colonnes jusqu'à une grande variété de configurations et de designs, LINAK propose l'option adaptée à votre bureau électrique assis-debout, que ce soit pour le bureau ou la maison, sans affecter l'identité de la marque ou le design.

Choisir une solution de structure complète LINAK est le moyen le plus simple de lancer rapidement un bureau électrique assis-debout. Nous vous livrons à une échelle qui correspond à vos besoins de production, que vous soyez une start-up ou un acteur mondial, vous n'avez donc pas besoin d'acheter un conteneur complet de systèmes à chaque commande. LINAK garantit une livraison ponctuelle partout, ce qui permet à votre entreprise de se développer en toute confiance avec nous.

Conception flexible et personnalisable



EXPIERENCE™

Standard

DESKLIFT™ IC

Desk Frame 1

- Différentes tailles et versions
- Conception en T et C
- Montage Kick & Click™
- Totalement personnalisable
- Compatible avec toutes les colonnes à moteur déporté

En lire davantage pages **32-33**

Simplicité optimisée à deux pieds



EXPIERENCE™

Standard

DESKLIFT™ IC

Desk Frame 5

- Ajustable (1200 à 1800 mm)
- Conception en T
- Assemblage simple à vis
- Conception tubulaire solide et robuste
- Compatible avec toutes les colonnes à moteur déporté

En lire davantage pages **34-35**

Explorez la gamme Desk Frames

Montage rapide et intuitif



Desk Frame 2

- Différentes tailles et versions
- Conception en T et C
- Montage intuitif click-on
- Pas d'initialisation requise
- Système anti-collision intégré basé sur des capteurs

En lire davantage pages **36-37**

Simple et léger



Desk Frame 3

- Ajustable (1200 à 1800 mm)
- Conception en T
- Assemblage rapide avec un minimum de vis
- Conception légère
- Système anti-collision intégré basé sur des capteurs (en option)

En lire davantage pages **38-39**

Desk Frame 1

- la solution flexible

Le Desk Frame 1 (DF1) est un concept de châssis complet, flexible et personnalisable pour tous les bureaux assis-debout: bi-piétement, tri-piétement et bench.

Le DF1 offre d'innombrables combinaisons de structures sous plateau, de colonnes élévatrices avec moteur déporté (EXPERIENCE, standard ou IC), d'embases, de pupitres de commande et une large gamme d'accessoires à valeur ajoutée, tels que l'anti-collision, le chargeur USB et la batterie.



Conception flexible et personnalisable

RAL COLOURS

Les couleurs standard sont le blanc, le gris et le noir. Mais toutes les couleurs classiques RAL sont possibles.

EXPERIENCE™ | Standard | DESKLIFT™ IC

Configurez votre solution Desk Frame 1



Voir la vidéo

=

Choisissez une structure Kick & Click™ 1



+

Kick & Click™ est une structure sous plateau innovante. Aucune vis ni aucun outil ne sont nécessaires pour monter les colonnes à moteur déporté. Disponible en différentes versions pour les bureaux de type T et C.





Ajustable compact:
100 - 130 cm
(forme T et C)



Ajustable standard:
140 - 200 cm
(forme T et C)



Châssis Bench
(forme T et C)



Structure tri-piétement
- disponible avec différents angles
(forme T et C)

Choisissez un “système” de colonnes 2





Le DF1 s’adapte à toutes les colonnes électriques à moteur déporté en 2 ou 3 parties et de différentes formes. Combinez-le avec un boîtier de contrôle CBD6S et complétez le système de levage avec un pupitre de commande.

Choisissez un jeu d’embases 3



Avec leur design discret, les embases DL Feet sont idéales pour toutes les solutions LINAK® Desk Frame. Pour les conceptions de bureaux en T et en C. Disponibles en deux longueurs (560 mm et 710 mm). Options de montage : sur le dessus, encastré ou “Click-on” (clipsable).

Desk Frame 5 NEW!

- robuste et simple

Découvrez le Desk Frame 5 (DF5), un châssis robuste et solide conçu pour les bureaux modernes. Sa conception tubulaire réglable s'adapte aux plateaux de 1200 mm à 1800 mm et plus. Le DF5 est disponible en version à 2 pieds ou en version bench.
Des amortisseurs en caoutchouc intégrés contribuent à réduire le bruit et les vibrations entre le plateau et le châssis.

Le DF5 est compatible avec toutes les colonnes à moteur déporté LINAK (EXPERIENCE™, Standard et IC) dans différents designs. Les couleurs standard sont le blanc, le gris ou le noir. Complétez votre configuration avec les embases DL Feet - il suffit de le brancher et il est prêt à l'emploi (Plug and Play™).

EXPIERENCE™ | Standard | DESKLIFT™ IC



Configurez votre solution Desk Frame 5



Voir la vidéo

=

Choisissez la structure 1



La structure DF5 est entièrement constituée d'acier et présente une conception tubulaire robuste qui offre une grande adaptabilité et une excellente stabilité pour une large gamme de tailles de bureaux, pouvant accueillir des plateaux de 1200 mm à plus de 1800 mm.

+





Bi-piétement en T
Ajustable 1200 - 1800 mm



Châssis bench

Choisissez un “système” de colonnes 2





Le DF5 s’adapte à toutes les colonnes électriques à moteur déporté en 2 ou 3 parties et de différentes formes. Combinez-le avec un boîtier de contrôle CBD6S et complétez le système de levage avec un pupitre de commande.

Choisissez un jeu d’embases 3



Avec leur design discret, les embases DL Feet sont idéales pour toutes les solutions LINAK® Desk Frame.

Disponibles en deux longueurs (560 mm et 710 mm). Options de montage: sur le dessus, encastré ou “Click-on” (clipsable).


Desk Frame 2

- la solution intuitive

Le châssis Desk Frame 2 (DF2) est moyen intuitif et rapide de créer un bureau assis-debout.

Si on le compare avec une structure classique, tous les éléments du DF2 ont été repensés, redessinés et intégrés de manière optimisée, ce qui permet de réduire le nombre de pièces, d'améliorer la gestion des câbles et de faciliter le montage. Le tout sans affecter les performances, la qualité ou le design.


Le châssis intégral DF2 consiste en une poutre télescopique (1150-1750 mm) et un système anti-collision intégré. Il présente une fonction de démarrage et d'arrêt progressif, une consommation en veille de 0,1 W et un moteur puissant offrant une capacité de levage allant jusqu'à 1600 N. Choisissez un plateau de bureau et vous êtes prêt. Plug & play!



Encliquetez la colonne

Montage rapide, intuitif

Embase Click-on
(En option)



Gestion facile des câbles

Configurez votre solution Desk Frame 2



Voir la vidéo

=

Poutre

1



Contient la motorisation et l'électronique :

- Télescopique, pour s'adapter à différentes tailles de plateaux (largeur 1200 – 1800 mm).
- Puissante motorisation de 1600 N
- Technologie anti-collision intégrée
- Consommation en veille 0,1 W

+

Poutre télescopique
“tout-en-un”



Couleurs disponibles

Formes disponibles

50X80

70X70

38 mm/s



Bi-piétement
Design en T et C



Bi-piétement
Design en T et C




Tri-piétement
(Design en T et C)



Solution Bench
(Design en T et C)

Colonnes télescopiques 2



Colonnes DESK FRAME 2 :

- Patins de guidage invisibles
- Profilés lisses pour un look épuré
- Montage simplifié sans câbles
- Assemblage facile grâce au système Click-on

Traverses, pupitres de com. et câbles 3



Pour plus de commodité, les traverses, le câble d’alimentation et le pupitre de commande de votre choix sont préemballés.


Avec leur design discret et sobre, les embases DL Feet sont idéales pour toutes les solutions LINAK® Desk Frame.

Desk Frame 3 NEW!


- la structure essentielle


Découvrez le Desk Frame 3 (DF3), un châssis complet léger et économe en énergie destiné au marché contractuel. Le DF3 est construit autour d'une poutre télescopique légère, en partie fabriquée en polymère, qui contient le moteur et les composants électroniques et dispose d'un système intégré de gestion des câbles.

Disponible en différentes configurations à deux pieds, le DF3 va des cadres simples à ceux équipés de la technologie anti-collision Internal Desk Sensor (IDS). Les caractéristiques standard comprennent un démarrage et un arrêt progressifs, une consommation en veille de 0,1 W et une capacité de levage de 1600 N. Différents embases et pupitres de commande sont disponibles pour compléter votre installation. Plug & play!



Simple et léger





Brancher simplement le câble secteur



Encliquetage des traverses

Configurez votre solution Desk Frame 3



Voir la vidéo

\+

Poutre 1



Contient la motorisation et l'électronique :

- Télescopique, pour s'adapter à différentes tailles de plateaux (largeur 1200 – 1800 mm).
- Puissante motorisation de 1600 N
- Technologie anti-collision intégrée
- Consommation en veille 0,1 W
- Mélange d'acier et de polymère

\+

Poutre télescopique
“tout-en-un”





Bi-piétement en T
avec embases acier



Bi-piétement en T
avec embases composite



Solution Bench en T

Colonnes télescopiques 2



Colonnes DESK FRAME 3 :

- Patins de guidage invisibles
- Profilés lisses pour un look épuré
- Montage simplifié sans câbles
- Assemblage facile grâce au système Click-on et seulement 2 vis

+

=

Traverses, pupitres de com. et câbles 3



Pour plus de commodité, les traverses, le câble d’alimentation et le pupitre de commande de votre choix sont préemballés.

Avec leur design discret et sobre, les embases DL Feet sont idéales pour toutes les solutions LINAK® Desk Frame.

Restez en mouvement. Perfectionnez la simplicité. Partout où l'on travaille.

L'importance croissante accordée à l'amélioration de l'ergonomie pour les employés incite les organisations à s'intéresser aux bureaux réglables en hauteur. En outre, les nouvelles méthodes de travail entraînent des demandes pour un tout nouveau type de bureaux. Au travail ou à la maison - avec les solutions flexibles de LINAK®, vous gardez votre entreprise en mouvement. Dans tous les lieux où l'on peut travailler.










Strawberry










HOME
SWEET
HOME



Bureau

De plus en plus d'employés passent de plus en plus de temps au travail, assis à leur bureau. L'attention croissante portée à l'amélioration de l'ergonomie pour les employés incite les organisations à s'intéresser aux bureaux réglables en hauteur. En outre, les nouvelles méthodes de travail entraînent une demande pour un tout nouveau type de bureaux, car de plus en plus d'employés partagent le même bureau pendant la journée ou la semaine. LINAK propose une large gamme de systèmes d'actionneurs développés pour les bureaux. L'utilisation de l'un ou l'autre de ces systèmes vous apportera plusieurs avantages notables.

Des études montrent que l'inactivité est responsable de 95 % des douleurs dorsales. Liée aux maladies cardiaques, au diabète et à la fatigue générale chez les employés de bureau, l'inactivité est une préoccupation croissante pour les entreprises du monde entier.
La demande en matière de mobilier ergonomique et favorisant le mouvement au travail augmente. Les solutions modernes de systèmes de vérins électriques permettent un réglage optimal et modifiable des bureaux et aident à rappeler aux employés de changer régulièrement de posture pour rester en bonne santé et productifs.

Selon les études, l'inactivité cause près de

95%

des douleurs dorsales.





Télétravail

Le télétravail est là pour rester. Alors que cette tendance semble se poursuivre, les entreprises prennent conscience qu'elles ont un devoir d'engagement envers le bien-être de leurs employés, qu'ils travaillent au bureau ou à domicile.

Les entreprises découvrent les conséquences à long terme des mauvaises conditions de travail à domicile sur la santé et doivent réfléchir à la manière d'aider leurs employés et de leur fournir de meilleures solutions de meubles ergonomiques.

Les systèmes complets de châssis intégral apportent de la flexibilité à tous les bureaux. Elles vous offrent une solution de bureau rapide et facile à mettre en œuvre pour la maison et le bureau, quelle que soit la taille de votre entreprise. Il vous suffit d'ajouter le plateau de votre choix.

Grâce aux cartons préemballés, l'assemblage est simplifié et vous et vos clients pouvez facilement créer la solution de bureau idéale qui satisfera tous les utilisateurs finaux.







Desk Frame 1

- Pour plateaux 1000 – 1300 mm ou 1400 – 2000 mm
- Montage Kick & Click™
- Totalement personnalisable



Desk Frame 2

- Pour plateaux 1200 – 1800 mm
- Montage facile Click-on
- Pas d'initialisation requise



Desk Frame 3

- Pour plateaux 1200 – 1800 mm
- Montage rapide avec un minimum de vis
- Conception légère

Pupitres de commandes

Piochez dans notre gamme de pupitres de commande. Ils sont tous compatibles et Plug & play!



Applications

Une application gratuite offrant une expérience de bureau personnalisée et fluide qui encourage des habitudes de mouvement plus saines tout au long de la journée de travail.

GET IT ON Google Play

Download on the App Store





Supports image et son

La tendance est claire. Les écrans interactifs transforment les salles de classe, d'exposition, de conseil et de conférence, améliorant l'apprentissage créatif et les environnements de travail. Pour garantir une vision optimale pour tous et l'accessibilité à l'écran, l'utilisation d'un système de réglage électrique en hauteur est nécessaire.

En optant pour un système LINAK®, vous investissez dans un système de levage électrique complet et rigoureusement testé. Non seulement il est de haute qualité, mais il est également de conception robuste et adaptable, et il est disponible dans de nombreuses configurations. Que vous ayez besoin d'une grande capacité de levage, d'une grande vitesse ou d'une solution compacte compatible avec les grands écrans, LINAK a la solution.

En option, le 300 W est disponible dans une version conforme à la norme IT AV EN 62368.



Colonnes élévatrices pour supports image et son



DL2



DL9 XL



DL12 XL



DL16 XL



Versions DL EXPERIENCE™ XL
DL6 DL11 DL19 DL21



CBD6S 200 W / 300 W

- Boîtiers de contrôle légers et intelligents
- Plug & Play™
- 0,1 W en mode veille
- Gestion intuitive des câbles
- Norme IT AV standard (option) 300 W



Batterie BA001

- Alarme sonore
- LED de charge
- Capacité 2,15 Ah / 52 Wh
- Tension nominale 24 V
- Support pour montage/ démontage facile



Gamme BP10 TV

- Commande sans fil
- Simple et intuitive
- Une ou deux références
- Pour ascenseurs TV et supports image et son
- Fixation magnétique



BLE2LIN

- Permet la connexion sans fil
- Plug & Play™



Le saviez-vous?

La plupart de nos colonnes élévatrices standard sont aussi compatibles avec les supports image et son.

Colonnes à moteur déporté
Voir pages 10 - 11

Colonnes en ligne
Voir pages 14 - 15



Spécifications techniques des colonnes élévatrices

Modèle	Vitesse (mm/s)	Effort max. (N par colonne)	Longueur de course (mm)	Hauteur fermée (mm)	Forme et taille (mm)	Profils	Standard XL ou EXPERIENCE™ XL
DL2	20	2500	300 350 500	445 / 450 / 455 495 / 500 / 505 645 / 650 / 655	147 x 194	2	**Standard XL**
DL9 XL	38	600	980	730	Ø70	3	
DL12 XL	38	600	999	700	60 x 100	3	
DL16 XL	38	600	980	730	50 x 80	3	
DL6 EXPERIENCE™ XL	80	800	1100	785	50 x 80	3	**EXPERIENCE™ XL**
DL11 EXPERIENCE™ XL	80	800	1100	785	Ø70	3	
DL19 EXPERIENCE™ XL	80	800	1100	785	70 x 70	3	
DL21 XL EXPERIENCE™ XL	80	800	1100	785	60 x 90	3	

Postes de travail

Lorsque l'ergonomie, la satisfaction au travail et la productivité sont essentielles, les postes de travail électriques sont naturellement envisagés. Leurs avantages parlent d'eux-mêmes. Les employés devant rester concentrés pendant de longues périodes, une ergonomie parfaite est requise et c'est là que les actionneurs LINAK® entrent en jeu, en adaptant les postes de travail aux besoins individuels.


Grâce à une large gamme de produits, la conception d'un poste de travail pour n'importe quel usage devient simple. Les systèmes de colonnes élévatrices LINAK offrent puissance et robustesse tout en garantissant des mouvements fluides.



Colonnes élévatrices pour postes de travail



DL2 - 2500 N



LC1 DESKLINE 2500 N / 4000 N



DL1A - 1600 N



Versions DL EXPERIENCE™ HD
DL5 DL6 DL11 DL19 DL21



LA23 DESKLINE



LA31 DESKLINE



CBD6S 200 W / 300 W

- Boîtiers de contrôle légers et intelligents
- Plug & Play™
- 0,1 W en mode veille
- Gestion intuitive des câbles

Trouvez votre pupitre de commande idéal

Choisissez-le dans notre vaste gamme. Ils sont tous compatibles et plug & play!

Voir pages 20 -21





Le saviez-vous?

La plupart de nos colonnes élévatrices standard sont aussi compatibles avec les postes de travail.

Colonnes à moteur déporté
Voir pages 10 - 11



Spécifications techniques des colonnes élévatrices

Modèle	Vitesse (mm/s)	Effort max. (N par colonne)	Longueur de course (mm)	Hauteur fermée (mm)	Forme et taille (mm)	Profils
DL1A	20	1600	200 300 500	645 445 345	50 x 80	2
DL2	20	2500	300 350 500	445 / 450 / 455 495 / 500 / 505 645 / 650 / 655	147 x 194	2
DL5 EXPERIENCE™ HD	53	1200	500	645	50 x 80	2
DL6 EXPERIENCE™ HD	53	1200	650	560	50 x 80	3
DL11 EXPERIENCE™ HD	53	1200	650	560	Ø70	3
DL19 EXPERIENCE™ HD	53	1200	650	560	70 x 70	3
DL21 EXPERIENCE™ HD	53	1200	650	560	60 x 90	3
LC1 DESKLINE	19 30	4000 2500	665 650	518 560	140 x 175	3
LA23 DESKLINE	3 5 6 9 12	2500 1800 1500 1200 900	20 -300	Min. 160		
LA31 DESKLINE	5 10 15 20	3500 2500 1500 1000	Max. 500	Min 223		

Postes de travail techniques

Chez LINAK®, nous savons que les espaces de travail performants nécessitent des solutions fiables. Il est essentiel d'avoir des postes de travail capables de suivre le rythme exigeant du trading, de la banque et de l'investissement. La nécessité d'une concentration permanente dans ces domaines exige une ergonomie parfaite. C'est là que notre expertise entre en jeu.

Grâce à nos systèmes d'actionneurs électriques, nous facilitons le réglage en hauteur des postes de travail techniques, en les adaptant aux besoins uniques de chaque utilisateur. L'adaptation des espaces de travail grâce à nos solutions permet non seulement de répondre à tous les besoins ergonomiques, mais également d'accroître la satisfaction au travail et de favoriser un environnement plus productif.

Nos actionneurs, qui ont fait leurs preuves sont reconnus pour leur grande fiabilité. Leur conception flexible permet une intégration transparente dans n'importe quel système, établissant ainsi une nouvelle norme pour les postes de travail techniques dans le monde entier.



Colonnes élévatrices postes de travail techniques

			
DL1A - 1600 N	**DL6 - 1200 N**	**DL19 - 1200 N**	**Versions DL EXPERIENCE™ HD** **DL5 DL6 DL11 DL19 DL21**

Spécifications techniques des colonnes élévatrices+

Modèle	Vitesse (mm/s)	Effort max. (N par colonne)	Longueur de course (mm)	Hauteur fermée (mm)	Forme et taille (mm)	Profils
DL1A	20	1600	200 300 500	645 445 345	50 x 80	2
DL6 - 1200 N	23	1200	650	560	50 x 80	3
DL19 - 1200 N	23	1200	650	560	70 x 70	3
DL5 EXPERIENCE™ HD	53	1200	500	645	50 X 80	2
DL6 EXPERIENCE™ HD	53	1200	650	560	50 x 80	3
DL11 EXPERIENCE™ HD	53	1200	650	560	Ø70	3
DL19 EXPERIENCE™ HD	53	1200	650	560	70 x 70	3
DL21 EXPERIENCE™ HD	53	1200	650	560	60 X 90	3



CBD6S 200 W / 300 W

- Boîtiers de contrôle légers et intelligents
- Plug & Play™
- 0,1 W en mode veille
- Gestion intuitive des câbles

Trouvez votre pupitre de commande idéal

Choisissez-le dans notre vaste gamme. Ils sont tous compatibles et plug & play!

Voir pages 20 -21



Le saviez-vous?

La plupart de nos colonnes élévatrices standard sont aussi compatibles avec les postes de travail.

Colonnes à moteur déporté
Voir pages 10 - 11

Colonnes en ligne
Voir pages 14 - 15



Consoles

Dans les applications critiques, l'échec n'est tout simplement pas une option. Les opérateurs qui travaillent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans des salles de contrôle ont besoin de solutions ergonomiques flexibles qui peuvent être adaptées aux besoins individuels. Il est primordial que les utilisateurs restent alertes, en bonne santé et vigilants.

C'est pourquoi chaque produit LINAK® est soumis à une vaste gamme de tests avant de quitter l'usine. Vous pouvez être assuré que votre colonne élévatrice a été rigoureusement testée et construite pour durer. Si la fiabilité fait votre réputation, vous pouvez compter sur les colonnes LINAK. L'expérience utilisateur est considérablement améliorée grâce à notre gamme de colonnes offrant des mouvements fluides, ergonomiques, précis et silencieux. Nos produits sont solides comme un roc.





CBD6S 200 W / 300 W

- Boîtiers de contrôle légers et intelligents
- Plug & Play™
- 0,1 W en mode veille
- Gestion intuitive des câbles

Trouvez votre pupitre de commande idéal

Choisissez-le dans notre vaste gamme. Ils sont tous compatibles et plug & play!


Voir pages 20 -21



Colonnes élévatrices pour consoles



DL2 - 2000 N



LC1 DESKLINE 2500 / 4000 N



Versions DL EXPERIENCE™ HD
DL5 DL6 DL11 DL19 DL21



Spécifications techniques des colonnes élévatrices

Modèle	Vitesse (mm/s)	Effort max. (N par colonne)	Longueur de course (mm)	Hauteur fermée (mm)	Forme et taille (mm)	Profils
DL2	20	2500	300 350 500	445 / 450 / 455 495 / 500 / 505 645 / 650 / 655	147 x 194	2
LC1 DESKLINE	19 30	4000 2500	665 650	518 560	140 x 175	3
DL5 EXPERIENCE™ HD	53	1200	650	560	50 x 80	3
DL6 EXPERIENCE™ HD	53	1200	650	560	50 x 80	3
DL11 EXPERIENCE™ HD	53	1200	650	560	Ø70	3
DL19 EXPERIENCE™ HD	53	1200	650	560	70 x 70	3
DL21 EXPERIENCE™ HD	53	1200	650	560	60 x 90	3

Pourquoi LINAK?

LINAK® fournit des solutions de motorisation électrique qui améliorent la qualité de vie et l'environnement de travail des personnes. Le mouvement linéaire est peut-être le mouvement le plus simple au monde. Cependant, perfectionner quelque chose de simple est l'un des défis les plus difficiles à relever. C'est pourtant ce que nous nous efforçons de faire chaque jour chez LINAK.

Grâce à nos solutions de vérins innovantes, nous ajoutons du mouvement dans les lits d'hôpitaux, les bureaux, les applications médicales, les lits de relaxation et certaines des applications industrielles les plus robustes. Avec plus de 2 400 employés dévoués de LINAK dans le monde, nous associons présence mondiale et compréhension locale. Nos solutions font bouger les gens, leur travail et leur vie. We improve your life!

QUALITY

INNOVATION

RESPONSIBILITY

LOCAL & GLOBAL




L'histoire de LINAK



I am LINAK



La production de classe mondiale LINAK




Au départ et avec vous jusqu'au bout


De la surprise du secteur dans les années 1990 au lancement d'une tendance mondiale... Voici comment nous avons contribué à changer le paysage du bureau: LINAK® a été la première entreprise à lancer son concept révolutionnaire de bureau assis-debout électrique réglable.

Aujourd'hui, avec plus de 10 millions de systèmes produits, nous sommes toujours à la tête de l'industrie, établissant constamment de nouvelles références en matière d'innovation, de qualité et de design.



DL1:
L'épine dorsale du tout premier système pour bureau lancé par LINAK à la fin des années 1990.





Lire notre article

Showroom virtuel LINAK

Découvrez comment LINAK peut apporter du mouvement à votre application et comment il peut augmenter le confort ou améliorer l'environnement de travail pour l'utilisateur final.

N'oubliez pas de parcourir notre vaste gamme de produits LINAK dans la salle d'exposition, une excellente source d'inspiration.

Si vous avez des questions, ou si vous souhaitez une visite guidée, veuillez contacter votre interlocuteur commercial.

LINAK.FR/SHOWROOM




Visitez le showroom virtuel
reddot winner 2023
digital solutions

Développement durable

Chez LINAK, la durabilité est au cœur de notre mode de fonctionnement, et pas seulement une caractéristique de nos produits. Nous nous engageons à réduire notre impact environnemental et à aider nos clients à atteindre leurs objectifs en matière de durabilité.

Nous mesurons et rendons compte de nos progrès de manière transparente et nous respectons les réglementations et directives environnementales et liées aux produits, tout en nous préparant aux exigences à venir, telles que le règlement européen sur l'écoconception des produits durables. Ces principes sont intégrés dans nos processus de développement afin de garantir la conformité et la préparation pour l'avenir.


Nous calculons l'empreinte carbone de nos produits afin de fournir à nos clients des données claires et comparables sur l'impact environnemental de la chaîne de valeur LINAK.

Nos priorités sont guidées par des évaluations de double matérialité (DMA), qui nous permettent de nous concentrer sur ce qui compte le plus pour la société et notre entreprise.

Nous avons fixé des objectifs climatiques à court terme validés par l'initiative Science Based Targets (SBTi), confirmant ainsi notre alignement sur l'accord de Paris.

Nous pensons que la durabilité passe par le partenariat avec nos fournisseurs et nos clients afin de réduire les émissions, améliorer l'efficacité des ressources et explorer les moyens de permettre la réutilisation et le recyclage.

Rapport ESG sur linak.fr/développement-durable/



Ambition pour 2030:

70% de réduction dans les scopes 1 and 2

25% de réduction dans le scope 3

Le saviez-vous?
LINAK a obtenu la note bronze EcoVadis, ce qui nous place parmi les 35 % des meilleures entreprises au monde

BRONZE | Top 35%
ecovadis
Sustainability Rating
MAY 2026

Le saviez-vous?
Les colonnes élévatrices EXPERIENCE™ sont testées pour 25 000 cycles et bénéficient d'une garantie de 10 ans. Elles sont conçues pour offrir des solutions durables.

Environnemental



Nous nous sommes fixé des objectifs ambitieux en matière de réduction des émissions

Social



Nous accordons la priorité au bien-être et à la satisfaction professionnelle de nos employés.

Gouvernance



Nous mettons l'accent sur l'approvisionnement durable et la transparence des chaînes d'approvisionnement.

Lisez le rapport ESG de LINAK

De la parole aux actes

PVC-Free™

LINAK adopte des alternatives aux matériaux contenant du PVC. En pratique, tous les produits LINAK pour les bureaux, les postes de travail et les applications de cuisine sont désormais exempts de PVC. Les fabricants peuvent ainsi concevoir des applications plus écoresponsables.

0,1 W ZERO™

La technologie LINAK ZERO™ permet une consommation d'énergie en veille des meubles, des bureaux et postes de travail ajustables à un niveau inférieur à O,l W. La technologie LINAK ZERO™ a établi une nouvel le norme pour le secteur.

Plug & Play™

Les solutions LINAK facilitent l'assemblage des bureaux et postes de travail réglables, pour gagner du temps et optimiser la logistique. Tous les pièces s'emboîtent, ce qui facilite l'utilisation du même boîtier pour toutes les colonnes et tous les vérins LINAK.

Certifications

Chez LINAK, nous avons des attentes élevées - envers nous-mêmes et envers nos partenaires commerciaux. LI NAK utilise des systèmes de gestion certifiés pour améliorer continuellement la qualité, l'environnement, la santé et la sécurité.



Directive DEEE

Déchets d'équipements électriques et électroniques LINAK prend la responsabilité et finance les contributions de recyclage pour les produits dans le champ d'application de la directive. Aucune charge supplémentaire pour le client.

Ecolabel UE

Choisissez des composants LINAK qui répondent déjà aux critères du label écologique de l'UE afin de simplifier le processus d'obtention du label pour vos produits. Cela permet de réduire la documentation nécessaire pour le processus de demande.

Garantie

LINAK offre des produits fiables et durables, assortis de deux options de garantie.

En standard, LINAK offre une garantie de 5 ans sur tous les produits DESKLINE®, garantissant ainsi qu'ils répondent à vos spécifications et à vos exigences de qualité.

Les colonnes élévatrices EXPERIENCE™ bénéficient d'une garantie de 10 ans. Cette garantie s'applique à l'ensemble du système, y compris les pupitres de commande, les châssis et les composants associés.

Ambition pour 2030:

70% de réduction dans les scope 1 et 2

25% de réduction dans le scope 3





Pour de plus amples informations sur le gamme de produits DESKLINE®:
LINAK.FR/DESKLINE

S'abonner aux actualités LINAK® DESKLINE:
LINAK.FR/NEWSLETTER

Trouvez les réponses aux questions les plus courantes sur votre système DESKLINE:
Support Technique LINAK
LINAK.FR/SUPPORT-TECHNIQUE

Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de cette marque par LINAK® s'effectue sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

L'utilisateur est responsable de la définition des produits devant s'adapter à sa propre utilisation. LINAK A/S prend soin de fournir des informations justes et mises à jour sur ses produits. Toutefois, dans le cadre de l'amélioration continue de ses produits, LINAK se réserve le droit de procéder à de fréquentes modifications sans préavis. Par conséquent, LINAK ne peut garantir l'exactitude et la réalité actuelles des informations sur ses produits. LINAK A/S réunit tous ses efforts pour exécuter les commandes, mais elle ne peut garantir la disponibilité des produits non standards pour les raisons évoquées précédemment. Dès lors, LINAK se réserve le droit de mettre fin à la vente des produits présentés sur le site internet ou listés sur le catalogue ou tout autre support publié par LINAK.

Toutes les ventes sont soumises aux conditions générales de vente et de transport. Pour obtenir une copie de ces conditions, merci de prendre contact avec LINAK France.

QUALITY

Grâce à des technologies de pointe et de processus aboutis par des personnes compétentes, vous pouvez vous attendre à la même qualité dans le monde entier.

INNOVATION

L'innovation est au coeur de nos préoccupations. Nous prenons l'initiative et avons le courage de la rendre réelle.

RESPONSIBILITY

Nous sommes responsables de ce que nous entreprenons pour nos clients, nos employés et l'environnement. Nourrir la confiance est l'essence de notre identité.

LOCAL & GLOBAL

D'une présence mondiale à une compréhension locale. Nous croyons en une assistance mondiale et la proximité avec nos clients.

LINAK.FR

LINAK®
WE IMPROVE YOUR LIFE

MA M9-02-415-AN - 2026.08 - Imprimeur Elographic